PHILIPS

Lighting

# Iridium SGS253/453

## SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, Uzavreté CT-POT, Ploché sklo

Rad svietidiel Iridium má elegantný, oblý tvar. Široký výber kombinácií optických, elektrických a mechanických prvkov predurčuje tieto svietidlá pre všetky aplikácie uličného osvetlenia. Navyše ich modularita umožňuje integráciu nových optických alebo elektronických komponentov pre prispôsobenie sa novým požiadavkám na uličné osvetlenie, ako napríklad rastúci dopyt po bielom osvetlení a riadení osvetlenia. Svietidlo Iridium ponúka nízke náklady na montáž a údržbu ako aj prevádzku vďaka kvalitným optickým prvkom, možnosti stmievania a riadenia systémom Telemanagement. Rad svietidiel Iridium ponúka tri rôzne veľkostí pre tri hlavné aplikácie – obytné štvrte a vedľajšie cesty; hlavné cesty; diaľnice – a je vhodný pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa. Pre komplexnosť riešenia a zaistenie vizuálnej zhody sú svietidlá Iridium doplnené radom špeciálnych konzol.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|---|---|
| **Kód radu svetelného zdroja** | SON-T [SON-T] |
| **Predradník** | CONV [Konvenčné] |
| **Fotočlánok** | - |
| **Kód radu produktov** | SGS453 [IRIDIUM] |
| **Vstavané riadenie** | - |
| **Značka CE** | Áno |
| **Značka ENEC** | Značka ENEC |

| Svetelné technické | |
|---|---|
| **Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa** | 5° |
| **Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru** | 5° |
| **Typ optického krytu** | Ploché sklo |
| **Typ optiky, exteriér** | Uzavreté CT-POT |

| Prevádzkové a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupné napätie** | 230 V |
| **Spotreba** | 150 W |

| Mechanické časti a teleso | |
|---|---|
| **Farba telesa** | Sivá |
| **Celková výška** | 190 mm |
| **Farba dielov** | - |

| Schválenie a použitie | |
|---|---|
| **Krytie IP** | IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |

# Iridium SGS253/453

| | |
|---|---|
| **Kód krytia IP (mechanický náraz)** | IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom] |
| **Trieda ochrany IEC** | Bezpečnostná trieda II |

## Údaje o produkte

| | |
|---|---|
| **Objednávkový názov produktu** | SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND |
| **Úplný názov produktu** | SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND |
| **Úplný kód produktu** | 871155984344500 |
| **Objednávkový kód** | 84344500 |

| | |
|---|---|
| **Č. materiálu (12NC)** | 910502128818 |
| **Čitateľ – množstvo kusov v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/puzdro** | 8711559843445 |
| **Čitateľ – počet balení v krabici** | 1 |
| **EAN/UPC – balenie** | 8711559843445 |

## Rozmerový obrázok




| Product | A |
|---|---|
| SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND | 190 mm |

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.