

PHILIPS

Devote iekaramais gaismeklis

Hue White Ambiance
apgaismojums

Iekļauta E27 LED spuldze

Bluetooth vadība, izmantojot
lietotni

Vadība ar lietotni vai balsi*

Pievienojiet Hue Bridge papildu
funkcijām



43006/31/P6



Vienkāršs viedais apgaismojums

Iegūstiet tūkstošiem siltu un vēsi baltu gaismu ar šo eleganta dizaina Philips Hue White Ambiance Devote iekārto gaismekli. Tūlītējai vadībai izmantojiet Philips Hue Bluetooth lietotni vai pievienojiet Hue Bridge, lai iegūtu vairāk viedu apgaismojuma funkciju.

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni
- Gaismekļu vadība ar balsi*
- Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem
- Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge

Izceltie produkti

Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni



Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs varat vadīt Hue viedās gaismas vienā mājokļa telpā. Pievienojiet līdz 10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*




Philips Hue darbojas, izmantojot Amazon Alexa un Google Assistant, ja ir izveidots savienojums pāri ar saderīgu Google Nest vai Amazon Echo ierīci. Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā vai tikai vienu gaismekli.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā dažādus siltas un vēsas baltās gaismas toņus. Izmantojot pilnīgas aptumšošanas iespēju no spilgtas gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat pielāgot ideālu apgaismojuma toni un spilgtuma līmeni jūsu ikdienas vajadzībām.

Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu ikdienas aktivitātēm



Atvieglējiet savu ikdienu un padariet to patīkamu ar četriem iestatītiem gaismas režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti jūsu dienas uzdevumiem: enerģijai, uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam efektam. Divi vēso toņu režīmi enerģijai un uzmanībai palīdz no rīta pamosties vai koncentrēties, savukārt silto toņu režīmi atslābinošam efektam un lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un atslābināt prātu.

Pieklūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Ar Hue Bridge ir pieejamas funkcijas, kas viedo apgaismojumu padara vēl viedāku — attāla vadība, balss vadība, automatizēts apgaismojums un vēl daudz citas funkcijas. Pievienojiet savām ierīcēm Hue Bridge, lai izmantotu drošas un uzticamas tehnoloģijas un daudz noderīgu funkciju. Izmantojot Hue Bridge, iegūsiat iepriekš vēl nepieredzētu nepārspējamu viedo apgaismojumu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Izklaidēts gaismas efekts: Jā
- Aptumšojams ar Hue lietotni un slēdzi: Jā
- Komplektā iekļauta(-s) gaismas diodžu spuldze(-s): Jā
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Virtuve
- Tips: Iekārtie gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,520 kg
- Maksimālais augstums: 242,6 cm
- Minimālais augstums: 43 cm
- Garums: 11 cm
- Platums: 11 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos (slēpta): 806 lm
- Iekļautās spuldzes gaismas atdeve lūmenos: 806 lm
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 60 W
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 480 lm
- Spuldzes tehnoloģija: 230 V
- Gaismas krāsa: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Nē
- Spuldžu skaits: 1
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8.5 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 9.5 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II — dubulta izolācija

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Philips Hue App: Android 15 un jaunākas versijas, Android 10.0 un jaunākas versijas

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696175255
- Neto svars: 0,52 kg
- Bruto svars: 0,96 kg
- Augstums: 468 mm
- Garums: 138 mm
- Platums: 183 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005914301



Izlaides datums:
2024-02-04
Versija: 0.747

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com