

**GARDCO**

par **Signify**

Site et grandes surfaces

PureForm



**Créativité et  
continuité  
peuvent coexister**

La gamme **PureForm** est composée de luminaires pour grandes surfaces de tailles moyennes et grandes, d'une applique murale, d'un bollard et d'un luminaire en bout de fût. Ces luminaires se complètent les uns les autres tout en affichant chacun un style unique qui assure l'homogénéité dans votre projet et ne restreint aucunement votre créativité. Au premier coup d'œil il est évident que ces luminaires sont regroupés en une seule famille mais chaque produit réussit à se distinguer tout en affichant une esthétique unique.

# Distinguez encore et eno



## Optique de précision **P34** pour luminaires de grande taille

- Optique de précision conçue pour permettre un espacement maximal tout en maintenant une uniformité exceptionnelle
- Distributions optiques de types 2, 3, 4, 5, 5W, AFR et BLC
- Capacité de contrôle de lumière répartie à l'arrière du luminaire
- Jusqu'à 50000 lumens
- Jusqu'à 133 lumens par watt
- Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse



## Optique de précision **P26** pour luminaires de taille moyenne

- Optique de précision conçue pour permettre un espacement maximal tout en maintenant une uniformité exceptionnelle
- Distributions optiques de types 2, 3, 4, 5, 5W, AFR et BLC
- Capacité de contrôle de lumière répartie à l'arrière du luminaire
- Jusqu'à 28900 lumens
- Jusqu'à 150 lumens par watt
- Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse



## Optique Confort **P26** pour luminaires de taille moyenne

- Optique Confort conçue pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement
- Convient à une hauteur de montage jusqu'à 25 pi
- Distributions optiques de types 2, 3 et 5
- Jusqu'à 9100 lumens
- Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse

# - VOUS

ore

## Avantages de la gamme PureForm

- Concepts profilés élégants qui se confondent à l'architecture
- Plusieurs modèles de luminaires s'adaptent à différentes aires extérieures autour de l'immeuble tout en assurant une esthétique homogène
- Les optiques Confort sont offertes avec les luminaires en bout de fût, les appliques murales et les luminaires pour grandes surfaces de taille moyenne et sont conçues pour augmenter le confort visuel en réduisant l'éblouissement
- Les luminaires pour grandes surfaces de taille moyenne et l'applique murale offrent à la fois l'optique Confort et l'optique de précision afin de s'adapter à une foule de hauteurs de montage et émettre différents flux lumineux
- L'intégration harmonieuse des toutes dernières solutions de contrôles, offertes avec l'ensemble de la gamme, facilite la gestion et rehausse la valeur



### Optique Confort PPT pour luminaire en bout de fût

- Optique Confort conçue pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement
- Convient à une hauteur de montage jusqu'à 15 pi
- Distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5
- Jusqu'à 9 000 lumens
- Batterie d'urgence offerte en option



### Bollard PBL

- Trois hauteurs offertes : 36 po, 42 po et 60 po
- Distribution optique de types 3 et 5
- Conçu pour un maximum d'espacement et d'uniformité
- Jusqu'à 4 200 lumens
- Batterie d'urgence offerte en option



### Optique de précision PWS pour applique murale

- Optique de précision conçue pour permettre un espacement maximal tout en maintenant une uniformité exceptionnelle
- Le flux lumineux plus élevé et l'excellente performance permettent de réduire le nombre de fûts
- Distributions optiques de types 2, 3 et 4
- Jusqu'à 21800 lumens
- Jusqu'à 137 lumens par watt
- Batterie d'urgence offerte en option



### Optique Confort PWS pour applique murale

- Optique Confort conçue pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement
- Distributions optiques de types 2, 3 et 4
- Jusqu'à 9 600 lumens
- Capteur de mouvement intégré en option
- Batterie d'urgence offerte en option

