

PHILIPS

Buckram egyes
szpotlámpa kiegészítő


Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségeként Hue
Bridge eszközzel bővíthető



50471/30/P9



Intelligens világítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance fekete színű Buckram szpotlámpa biztosítja a megfelelő meleg és hideg árnyalatú fehér fényt a mindennapi rutinhoz. Irányítsa a szpotlámpát a szoba megvilágítani kívánt részére! A Bluetooth azonnali kapcsolást és fénybeállítást tesz lehetővé; a Hue Bridge használatával pedig még több intelligens funkció válik elérhetővé.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fekete
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
- Stílus: Modern
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Magasság: 10,3 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Nettó tömeg: 0,490 kg
- Szélesség: 10,2 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):
350 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:
350 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 350 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.425

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com