


# PHILIPS

ΣΠΟΤ

myLiving

PONGEE

μαύρο



50583/30/PN



## Ζήστε χαρούμενα την κάθε στιγμή

Το φωτιστικό Philips my Living Contemporary είναι μια σειρά από σποτ με κομψό σχήμα για υψηλής ποιότητας φωτισμό που ταιριάζει με τα γούστα, τις τάσεις και τον τρόπο ζωής του σήμερα.

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης

### Σχεδιασμένο για το οικιακό γραφείο σας

- Για κάθε εσωτερικό χώρο
- Φυσικά και αναγνωρίσιμα σχήματα

### Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Υλικά υψηλής ποιότητας

# Χαρακτηριστικά

## Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

## Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Ιδανική δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης. Αυτό το σποτ της Philips διαθέτει την τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης (λαμπτήρας GU10, δεν συμπεριλαμβάνεται). Με εστιασμένο φως μπορείτε να τονίσετε κάθε λεπτομέρεια ή χαρακτηριστικό του εσωτερικού σας χώρου.

## Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλεμένο σε μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

## Για κάθε εσωτερικό χώρο

Πλήρως λειτουργικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά κομψό, αυτό το σποτ της Philips χαρίζει μια διακοσμητική πινελιά σε κάθε χώρο του σπιτιού.

## Φυσικά και αναγνωρίσιμα σχήματα

Απαλές εναλλαγές και καμπύλες γραμμές προσδιορίζουν τη διαχρονική εμφάνιση των φωτιστικών myLiving από την Philips. Πρακτικά και κομψά, τα σποτ myLiving είναι διακριτικά και ταιριάζουν υπέροχα σε κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό κατασκευής: μεταλλικό

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και υπνοδωμάτιο
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Σποτ
- EyeComfort: Όχι

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,990 kg
- Ύψος: 8,2 cm
- Μήκος: 22,4 cm
- Πλάτος: 22,4 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: No bulb included
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- LED: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Το φωτιστικό είναι συμβατό με λαμπτήρες κλάσης: A++ έως E
- Αριθμός λαμπτήρων: 3
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5.5 W
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696164846
- Καθαρό βάρος: 0,990 kg
- Μικτό βάρος: 1,261 kg
- Ύψος: 24,800 cm

- Μήκος: 11,400 cm
- Πλάτος: 24,500 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):  
915005531301



Ημερομηνία έκδοσης:  
2023-05-27  
Έκδοση: 0.812

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)