SM500T

SM500T LED79S/840 PSU WB GR

SM500, LED Module, system flux 7900 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Grå

Dagens marked er preget av økt salg over Internett og stor konkurranse. Forhandlere vil gjerne skape opplevelser som får kundene til å komme til butikkene deres. SM500T skaper stemning i butikken ved å tilføre kontrast, og bryter opp de tradisjonelle sammenhengende lyslinjene. Du kan velge mellom en rekke ulike former for spredningsvinkler som i kombinasjon med overlegen kvalitet sørger for at varene skiller seg ut samtidig som du kan skape din egen stemning. SM500T er utstyrt med strømskinnekontakter Disse forenkler monteringen, og det er også enkelt å bytte ut eller oppgradere systemet når du gjenbruker eksisterende skinne. Hvis behovene dine endres, kan du tilpasse belysningen ved å endre posisjonen på armaturene langs skinnen. Dette gjør SM500T til et svært fleksibelt verktøy som hjelper deg med å sette stemningen.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED79S [LED Module, system flux 7900 lm]
Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	SM500T [SM500]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	ENEC plus-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

SM500T

Teknisk belysning	
Lysytelse	7 900 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armatur lysstråle spredning	110°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	19 A
Innløpstid	0,280 ms
Effektforbruk	49,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	586 mm
Total bredde	184 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 184 x 586 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-5%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SM500T LED79S/840 PSU WB GR
Fullstendig produktnavn	SM500T LED79S/840 PSU WB GR
Full EOC	871869687035800
Bestillingskode	87035800
Materialenr. (12NC)	910504096903
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696870358
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696870358

SM500T

Målskisse



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.