

# PHILIPS

Foco spot

myLiving

Runner

aluminio



53090/48/12



## Lámpara reflectora de alta calidad sin foco

Este foco sencillo de estilo industrial es pequeño, delgado y simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior moderno. La carcasa de aluminio plateada complementa perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo sorprendente con una fuente de luz giratoria.

### Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

# Destacados

## Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: aluminio
- Material: metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- Instala el producto lejos del alcance de los brazos: Sí

## Varios

- Especialmente diseñado para: Sala y habitación
- Estilo: Modern
- Tipo: Foco spot
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Alto: 10,7 cm
- Largo: 11 cm
- Peso neto: 0,345 kg
- Ancho: 9,0 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: 50-60 Hz, Rango 220 V - 240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: No
- LED incorporado: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: foco no incluido
- La luminaria es compatible con luces de clase: A++ hasta E
- Cantidad de luces: 1
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz reemplazable: Sí

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291487937
- Peso neto: 0,345 kg
- Peso bruto: 0,420 kg
- Alto: 11,500 cm
- Largo: 10,200 cm
- Ancho: 13,800 cm
- Número de material (12NC): 915004328801



Fecha de publicación:  
2022-07-02  
Versión: 0.511

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)