CoreLine Trunking

LL123X 5C6 7

CoreLine Trunking

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол	-
Цвет аксессуара	Белый
Код семейства продуктов	LL123X [CoreLine Trunking]
Сертификат ENEC	Знак ENEC

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz

Механические компоненты и корпус	
Общая длина	1 730 мм
Общая ширина	81 мм
Общая высота	43 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 81 x 1730 mm
Материал	Сталь

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LL123X 5C6 7
Полное название продукта	LL123X 5C6 7
Полный код продукта	871829190798500
Код заказа	910925683073
Материал № (12NC)	910925683073
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291907985
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291907985

CoreLine Trunking

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.