PHILIPS

Spot

myLiving

Runner

white



53092/31/12





Spot haut de gamme sans ampoule

Parfaitement adapté à un intérieur moderne, ce spot double de style industriel est compact et unique. Son boîtier en aluminium de couleur blanche sublime la source lumineuse à la perfection. Cet objet décoratif et sa source lumineuse rotative sont spectaculaires.

Conception supérieure pour un effet de lumière optimal

- Tête de spot réglable pour une flexibilité maximale

Points forts

Tête de spot facile à régler

La tête de spot réglable est conçue pour orienter la lumière là où vous en avez le plus besoin.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: métal
- Couleur du boîtier: Blanc

Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable: Oui
- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- Installez le produit hors de portée: Oui

Divers
- Conçu spécialement pour: Cuisine
- Style: Des bureaux
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 0.825 kg
- Hauteur: 10.9 cm
- Longueur: 30.5 cm
- Largeur: 9.0 cm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Rendement en lumen total de l'éclairage: No bulb included
- LED: Non
- LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A++ à E
- Nombre d'ampoules: 2
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 20W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 20 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection CEI: Classe de sécurité I
- Nombre de sources lumineuses: 2

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718291487944
- Poids net: 0.83 kg
- Poids brut: 0.95 kg
- Hauteur: 31.6 cm
- Longueur: 10.2 cm
- Largeur: 10.9 cm
- Code 12NC: 915004328901

Date de publication: 2024-02-03
Version: 0.757

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.