

PHILIPS

Foco spot

myLiving

Runner

blanco



53093/31/12



Lámpara reflectora de alta calidad sin foco

Este foco triple de estilo industrial es pequeño, delgado y simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior moderno. La carcasa de aluminio blanca complementa perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo sorprendente con una fuente de luz giratoria.

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

Destacados

Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal
- Color de la carcasa: Blanco

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- Instala el producto lejos del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Sala y Habitación
- Estilo: Modern
- Tipo: Foco spot
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,205 kg
- Alto: 10,9 cm
- Largo: 48 cm
- Ancho: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: 50-60 Hz, Rango 220 V - 240 V
- LED: No
- LED incorporado: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: foco no incluido
- La luminaria es compatible con luces de clase: A++ hasta E
- Cantidad de luces: 3
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Código de protección de ingreso: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección IEC: Clase de seguridad I

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291487838
- Peso neto: 1,205 kg
- Peso bruto: 1,375 kg
- Alto: 49,100 cm
- Largo: 10,200 cm
- Ancho: 10,900 cm
- Número de material (12NC): 915004327601



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.517

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com