

PHILIPS

Foco

Sala de estar

Runner

blanco



53093/31/12



Foco de alta calidad sin bombilla

Este foco triple de estilo industrial es pequeño, compacto y sencillo y se adapta perfectamente a cualquier decorado de interior moderno. La carcasa de aluminio en blanco complementa la fuente de luz de manera impecable. Un elemento decorativo asombroso con fuente de luz giratoria.

Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Cabezal de foco ajustable para una máxima flexibilidad

Destacados

Cabezal de foco fácil de ajustar

El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal
- Color de la carcasa: White

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Haces de luz definidos: Sí
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Moderno
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,205 kg
- Altura: 10,9 cm
- Longitud: 48 cm
- Anchura: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: No bulb included
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz, Rango 220 V - 240 V
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 3
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Código de protección de entrada: IP20 | Protección de los dedos
- Clase de protección IEC: Seguridad clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291487838
- Peso neto: 1,205 kg
- Peso bruto: 1,375 kg
- Altura: 49,100 cm
- Longitud: 10,200 cm
- Anchura: 10,900 cm
- Número de material (12NC): 915004327601



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.517

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com