PHILIPS

Oświetlenie punktowe

myLiving

Runner

aluminium



53093/48/12



Residential Collection

Wysokiej jakości lampa akcentująca. Nie zawiera dołączonego źródła światła.

Ta oprawa z potrójnym światłem akcentującym w stylu przemysłowym jest drobna, smukła i prosta. Idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Srebrna aluminiowa obudowa dopełnia źródło światła. Efektowny element dekoracyjny z obracającym się źródłem światła.

Ciekawe wzornictwo zapewniające optymalne efekty świetlne

- Możliwość regulacji głowicy reflektora gwarantująca maksymalną elastyczność

Zalety

Łatwa regulacja głowicy reflektora
Ruchoma głowica reflektora jest zaprojektowana tak, aby skierować światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie
- Kolor: Aluminium
- Materiał: metal
- Kolor Korpusu: Aluminium

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

Różne
- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu
- Waga netto: 1,175 kg
- Wysokość: 10,9 cm
- Długość: 48 cm
- Szerokość: 9,0 cm

Serwis
- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- LED: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A++ do E
- Liczba źródeł światła: 3
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 20W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Kod stopnia ochrony: IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I
- Liczba źródeł światła: 3

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8718291487845
- Waga netto: 1,18 kg
- Waga brutto: 1,35 kg
- Wysokość: 49,1 cm
- Długość: 10,2 cm
- Szerokość: 10,9 cm
- Numer materiału (12NC): 915004327701

Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.373

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.