

PHILIPS

Infälld spot

myLiving



Asterope

aluminium

LED



59183/48/16



Inred hemmet med ljus

Den här trion av eleganta och infällda Philips Smartspot Asterope-LED-spotar i aluminium ligger slätt med taket för att bidra till en ren siluett. De avancerade LED-lamporna är fullt riktnings- och dimbara och ger varmvitt ljus som är lika starkt och vackert som halogen.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Varmvitt ljus
- Kompatibel med de flesta dimrar
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås
- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär

Funktioner

Energibesparande




Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsam atmosfär.

Kompatibel med de flesta dimrar



Den här Philipsarmaturen innehåller den senaste LED-teknologin och kan användas med de flesta dimrar – antingen med den du redan har eller med andra modeller.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Justerbart spothuvud




Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Perfekt när du vill koppla av och umgås



Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

Skapa en elegant atmosfär



Den här armaturen är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att lätt smälta in i din inredning och skapa stämningen du letar efter.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: aluminium
- Material: metall

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Ja
- Kompatibel med de flesta dimrar: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
- Stil: Funktionell
- Typ: Spot
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 11,2 cm
- Hållbredd: 11,2 cm
- Höjd: 3,3 cm
- Längd: 12,2 cm
- Nettovikt: 0,580 kg
- Infällningsdjup: 4,9 cm
- Bredd: 12,2 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 30 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 30 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 3X500 lm
- Lamptechnologi: LED, Extra låg spänning av säkerhetsskäl
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Antal lampor: 3
- Wattstyrka på medföljande lampa: 4.5 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: III – säker, extralåg spänning

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696125236
- Nettovikt: 0,580 kg
- Bruttovikt: 0,710 kg
- Höjd: 478,000 mm
- Längd: 93,000 mm
- Bredd: 138,000 mm
- Materialnummer (12NC): 915004935501



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.581

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com