

PHILIPS

Đèn chiếu sáng lắp
chìm

ĐÈN 59203 MESON 125 10W
40K WH

trắng

LED



59203/31/H3



Mang ánh sáng đặc biệt cho ngôi nhà bạn

Đèn âm trần LED Philips Meson có độ khuếch tán chất lượng cao và nguồn sáng LED, thấp sáng không gian bằng ánh sáng dịu nhẹ và đồng đều. Người dùng có thể lắp đặt phụ kiện này dễ dàng và nhanh chóng ngay tại nhà.

Dễ sử dụng

- Thiết kế tiết kiệm không gian

Tiết kiệm năng lượng

- Sáng tức thì, không chớp
- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
- Tiết kiệm 80% năng lượng

Những nét chính

Thiết kế tiết kiệm không gian

Sáng tức thì, không chớp

Sáng tức thì, không chớp nhờ chân lưu điện tử

Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Tiết kiệm 80% năng lượng



Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với các bóng đèn sợi đốt.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: tổng hợp

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Hiệu ứng ánh sáng khuếch tán: Có
- LED tích hợp: Có
- Có sẵn dữ liệu trắc quang: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng, Phòng khách và Phòng ngủ
- Phong cách: Chức năng
- Loại bóng: Đèn Downlight
- EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài lỗ cắt: 12,5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 12,5 cm
- Chiều cao: 14,2 cm
- Chiều dài: 14 cm
- Trọng lượng thực: 0,108 kg
- Khoảng cách hồ: 4,7 cm
- Chiều rộng: 14 cm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 940 lm
- Công nghệ bóng đèn: LED, 230 V
- Màu ánh sáng: ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Nguồn điện lưới: Dải 220 V – 240 V, 50-60 Hz
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Số bóng đèn: 45
- Công suất bóng đèn đi kèm: 0.25 W
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 3.5 W
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả năng chống nước
- Cấp độ bảo vệ: II – cách điện hai lớp



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.446

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com