# UniStrip G4

## BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 DMX

UniStrip G4, 2345 lm, 36 W, 暖白光, 16° x 35°, 動態 DMX, 安全等級 III, 安裝支架可調整

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### 安全提示

- 僅適合室外使用

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 光源可更換 | 無 |
| 內附驅動器 | 無 |
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| 照明技術 | LED |
| CE 標誌 | CE 標誌 |
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 光通量 | 2,345 lm |
| 相關色彩溫度 (規範) | 3000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 65 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | 80 |
| 光源色彩 | 暖白光 |

| 光學罩類型 | 透明平面 |
|---|---|
| 燈具光束擴散 | 16° x 35° |

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 24 DC V |
| 線路頻率 | - Hz |
| 耗電量 | 36 W |
| 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 連線照明 | 2 個五極推入式接頭 |
| 饋線 | 2 條 0.15 公尺五極纜線含連接器 |

| 溫度 | |
|---|---|
| 環境溫度範圍 | -40 至 +50 °C |

# UniStrip G4

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 是 |
| 控制介面 | 動態 DMX |

| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 外殼材質 | 鋁材擠出成型 |
| 光學材料 | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 光學罩材質 | 強化玻璃 |
| 固定材料 | 鋁 |
| 外罩色彩 | 深灰色 |
| 安裝裝置 | 安裝支架可調整 |
| 光學罩表面處理 | 透明 |
| 整體長度 | 1,000 mm |
| 整體寬度 | 38 mm |
| 整體高度 | 47 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 47 x 38 x 1000 mm |

| 認證與應用 | |
|---|---|
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範 | IK06 [1 J] |

| | |
|---|---|
| 保護等級 IEC | 安全等級 III |

| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
|---|---|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 點火色度 | 4 SDCM |
| 功耗容差 | +/-10% |

| 產品資料 | |
|---|---|
| 下訂產品名稱 | BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 DMX |
| 完整產品名稱 | BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 DMX |
| 完整產品代碼 | 871951494487999 |
| 訂單代碼 | 911401739412 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401739412 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8719514944879 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 15 |
| EAN/UPC - 箱 | 8719514944879 |

## 二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。