

# PHILIPS

Đèn chiếu sáng lắp  
chìm

ĐÈN 59521 MARCASITE 100 9W  
40K WH

trắng

LED



59521/31/H3



## Mang ánh sáng đặc biệt cho ngôi nhà bạn

Đèn âm trần LED Philips Marcasite LED Downlight là kiệt tác thiết kế nhỏ gọn dành cho trần có độ cao thấp, tạo ánh sáng dịu và trang nhã, hoàn hảo để tạo điểm nhấn ở những vị trí quan trọng trong nhà bạn. Đưa vẻ đẹp tối giản lên một tầm cao mới.

### **Dễ sử dụng**

- Thiết kế tiết kiệm không gian

### **Tiết kiệm năng lượng**

- Tiết kiệm 80% năng lượng

# Những nét chính

**Thiết kế tiết kiệm không gian**  
**Tiết kiệm 80% năng lượng**

Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với các bóng đèn sợi đốt.



## Các thông số

### Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: nhựa

### Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Có

### Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

### Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
- Phong cách: Chức năng
- Loại bóng: Đèn Downlight
- EyeComfort: Có

### Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài lỗ cắt: 10 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 10 cm
- Chiều cao: 3 cm
- Chiều dài: 11 cm
- Trọng lượng thực: 0,095 kg
- Khoảng cách hộc: 5 cm
- Chiều rộng: 11 cm

### Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

### Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 110 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 620
- Công nghệ bóng đèn: LED, 240 V
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Số bóng đèn: 40
- Công suất bóng đèn đi kèm: 9
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 0.2 W
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Class II

### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 6947830432660
- Trọng lượng thực: 0,357 kg
- Tổng trọng lượng: 0,438 kg
- Chiều cao: 117,000 mm
- Chiều dài: 36,000 mm
- Chiều rộng: 114,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005379501



Ngày phát hành:  
2021-01-13  
Phiên bản: 0.428

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)