

PHILIPS

Extensão LightStrip Plus V3

Hue White and color
ambiance


Extensão de 1 m

1 x conector de canto incluído

Luz branca e colorida



71902/55/PH



Possibilidades infinitas

A fonte de luz mais flexível que se possa imaginar. Aumente a Philips Hue Lightstrip Plus com essas extensões de 1 metro para superfícies maiores. Elas podem ser moldadas e conectadas a qualquer superfície sólida para aproveitar o alto fluxo luminoso.

Molde a luz do seu jeito

- Requer Philips Lightstrip Plus e Philips Hue bridge
- Flexibilidade máxima: forma, dobra e estende
- Estenda o Lightstrip Plus com extensões de 1 metro
- Pode ser estendida até 10 metros

Destaques

Requer o Lightstrip Plus



Este produto pode ser usado apenas para estender um Philips Hue Lightstrip Plus e precisa ser conectado à Philips Hue bridge.

Estenda o Lightstrip Plus



Estenda o Philips Hue Lightstrip Plus com essas extensões de 1 metro para cobrir superfícies maiores e permitir aplicações mais amplas.

Flexibilidade máxima



O Philips Hue Lightstrip Plus é a fonte de luz mais flexível que você possa imaginar. Você pode definir qualquer forma da tira e usar a fita adesiva no verso para encaixar em qualquer superfície sólida. Se necessário, você pode cortar seu Philips Hue Lightstrip Plus nas marcas de corte. Integre o Philips Hue Lightstrip Plus na mobília, em sancas, sob gabinetes de cozinha ou destaques arquitetônicos com uma luz suave e indireta. O Philips Hue Lightstrip Plus é a mais versátil e robusta fonte de luz que vai dar vida à sua sala.

Pode ser estendida até 10 metros



Estenda sua Philips Hue Lightstrip Plus até 10 metros adicionando extensões de 1 metro* para cobrir superfícies maiores e permitir aplicações mais amplas. Desde iluminação brilhante em forma côncava a luz ambiente de piso em seu corredor ou escada, tudo é possível. A Philips Hue Lightstrip Plus oferece consistência completa da cor desde a primeira até a última extensão.
* Só pode ser estendido com a versão compatível com Bluetooth.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: várias cores
- Material: silicone

Condições ambientais

- Umidade operacional: 5% <H<95% (sem condensação)
- Temperatura operacional: -20 °C a 45 °C

Recurso/acessório extra incl.

- Mudança de cor (LED): Sim
- Efeito de luz difusa: N
- Dimerizável: Sim
- LED integrado: Sim
- Plug universal: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

LightStrip

- Temperatura de cor: 2000–6500 K
- Capacidade de corte: Sim
- Capacidade de extensão: Sim
- Tensão de entrada: 220V–240V
- Saída de lúmen total: Instalação: 950, Incluindo extensões: 1600
- Potência: 11,5 W

Diversos

- Tipo: Luz indireta

Consumo de energia

- Potência: 11,5 W

Dimensões e peso do produto

- Altura: 0,5 cm
- Comprimento: 100 cm
- Peso líquido: 0,053 kg
- Largura: 1,5 cm

Serviço

- Garantia: 2 anos

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Vida útil: 25000 h
- Eletricidade: Faixa 220 V a 240 V
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

O que vem na caixa

- Cabo do conector de canto: 1
- Adaptador de energia: 1



Data de emissão:
2023-11-09
Versão: 0.1518

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com