

PHILIPS

Tornado

Tornado

13W (60W)

E14

6500 K

8718291709565



優異亮度與鮮明色彩

飛利浦 Tornado 節能燈泡不僅帶來明亮的燈光，同時可使色彩更逼真。此款低耗電螺旋型燈泡採用輕巧設計，因此幾乎算是百搭款式，更可為您節省高達 10 年的能源與金錢。

持久耐用的選擇

- 耗電量極低
- 可使用長達 6 年

優異亮度

- 明亮燈光輕巧設計

規格

最高可節省 80% 的能源

這款燈泡比傳統光源省下高達 80% 的能源，有助於節省電費，為環保盡一份心力。

6 年使用壽命

飛利浦省電燈泡專為耐久使用而設計。長達 6 年的使用壽命，不只有於省去經常需要更換燈泡的麻煩及成本，同時還可節約年復一年的能源與耗電量。

明亮光線

此款飛利浦省電燈泡造型精巧，可裝在屋內任何需要額外明亮燈光的地方。輕便照明燈具的理想選擇。

焦點

特性

- 形狀: 螺旋型
- 可調式: 無
- 插座: E14
- 類型: E14

燈泡尺寸

- 高度: 113.5 mm
- 寬度: 50 mm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 6 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 6,000 h
- 開關次數: 4,000

照明特性

- 應用: 柔和光線
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 685 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: <40

其他特性

- 燈電流: 60 mA

耗電量

- 功率因數: 0.55
- 電壓: 120 V
- 瓦數: 13 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60 W

額定值

- 額定使用壽命: 6,000 h
- 額定光通量: 685 lm
- 額定功率: 13 W



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.386

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com