PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

Twirly 4000K

White



8718696129586



Ozdobte svůj domov světlem

Vneste do svého pokoje přirozenost pomocí tohoto stropního svítidla LED Philips myLiving Twirly. Vrhá rozptýlené, teplé světlo, které osvětlí každý kout pokoje a lze je použít jak na strop, tak na stěnu.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 15 let
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra
- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost




Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.

Instalace na stěnu a strop



Toto svítidlo lze instalovat jako nástěnné nebo stropní svítidlo podle vašeho přání.

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Vytvořte stylovou atmosféru

Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější požadavky, trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho interiéru a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla
- Index barevného podání (CRI): 80

Různé
- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Typ: Stropní světlo

Rozměry a hmotnost výrobku
- Výška: 6,5 cm
- Délka: 34,7 cm
- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Šířka: 34,7 cm

Servis
- Záruka: 5 let

Technické údaje
- Životnost až: 20 000 h
- Průměr: 347 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1900
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220-240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 17
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení
- EAN/UPC – výrobek: 8718696129586
- Čistá hmotnost: 0,470 kg
- Hrubá hmotnost: 0,750 kg
- Výška: 6,700 cm
- Délka: 39,400 cm
- Šířka: 39,400 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005109601

Datum vydání: 2023-11-07
Verze: 0.341

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.