

PHILIPS

Downlight

Fungsional

Meson

Putih



8718696173183



Cahaya dan gaya yang superior

Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED downlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicitak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 7.500

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- Gaya: Fungsional
- Jenis: Lainnya

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 46 mA
- Efikasi: 78 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5

Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 9 cm
- Lebar tampilan cahaya: 9 cm
- Tinggi: 3,5 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Berat bersih: 0,042 kg
- Jarak resesi: 8,7 cm
- Lebar: 10,5 cm

Layanan

- Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 105 mm
- Total lumen output lampu: 430
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: 220-240 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Tidak
- LED bawaan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 5.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan [59447 MESON 090 5.5W 65K WH ID recessed]

- EAN/UPC - produk: 8718696173183
- Berat bersih: 0,042 kg
- Berat kotor: 0,058 kg
- Tinggi: 10,700 cm
- Panjang: 4,100 cm
- Lebar: 10,700 cm
- Nomor bahan (12NC): 929003275207

8718696173183

**Dimensi dan berat kemasan [59447
MESON 090 5W 65K WH ID recessed]**

- EAN/UPC - produk: 8718696173183
- Berat bersih: 0,057 kg
- Berat kotor: 0,107 kg
- Tinggi: 10,700 cm
- Panjang: 5,400 cm
- Lebar: 10,600 cm
- Nomor bahan (12NC): 915005797401



Tanggal dikeluarkan:
2023-03-15
Versi: 0.154

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com