

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-lampuille

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Kapseloidut liitäntälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz

Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151
Koko tuotenimi	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Paikallisen koodin kuvaus	4053840
Tilauskoodi	91953330
Tuotekoodi (12NC)	913604920426
Paikallinen koodi	4053840
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500919533
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500934703

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.