

HID-CSLS-ohjausyksikkö SDW-lampuille

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS elektroninen ohjausyksikkö, jossa on kyllästetty (HID "BASIC") tai eristetty (HID "Heavy Duty") sähkömagneettinen virranrajoitin

Rajoitukset ja turvallisuus

- Säänkestävyys: CSLS + HID "BASIC": sisäänrakennetut kohteet, joiden käyttöolosuhteet ovat normaalit
- Säänkestävyys: CSLS + HID "Heavy Duty": valaisimissa normaaleissa kosteusolosuhteissa (ei tippuvedenpitävä)

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,50 m
Liitintyyppi	Ruuvi

Käyttölämpötila	
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	90 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	90 °C

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä VDE-EMV-todistus CB-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150090808730
Paikallisen koodin kuvaus	4025577
Tilauskoodi	90808730
Tuotekoodi (12NC)	913619179966
Paikallinen koodi	4025577
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500908087
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	18
EAN/UPC – laatikko	8711500908094

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-CSLS-ohjausyksikkö SDW-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.