HID sytyttimet

SND 57 220-240V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	90 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-85

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SND 57 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Paikallisen koodin kuvaus	4026780
Tilauskoodi	93066830
Tuotekoodi (12NC)	913700184966
Paikallinen koodi	4026780
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500930668
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	48
EAN/UPC – laatikko	8711500930675

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID sytyttimet

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.