PHILIPS

Lighting

Zapłonniki do lamp wyładowczych

SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do 70°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	105 °C

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz

Pełna nazwa produktu	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093035430
Kod zamówienia	93035430
Materiał Nr (12NC)	913700193591
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500930354
Numerator - Packs per outer box	30
EAN/UPC – Opakowanie	8711500930361

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Rysunki techniczne



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.