HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230 V (oletus) tai 240 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz

Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Koko tuotenimi	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Paikallisen koodin kuvaus	4026475
Tilauskoodi	06237600
Tuotekoodi (12NC)	913700217303
Paikallinen koodi	4026475
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500996657
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711500062376

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.