

PHILIPS


Plafón

Funcional


CL800

marrón

Atenuar



8718696173831



Crea el ambiente que deseas fácilmente

Cree el ambiente adecuado en cada ocasión. Con solo unos clics en el mando a distancia, la iluminación de techo integrada LED de Philips te ofrece la flexibilidad y la comodidad de elegir entre una gama de ajustes de luz para cada momento.

Fácil de usar

- Instalación sin complicaciones que no requiere cableado.

Efecto de iluminación

- Distribución de la luz uniforme

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Temperatura de color ajustable
- Regulable
- Cuatro escenas preajustadas
- El mando a distancia permite controlar con facilidad los ajustes de iluminación hasta a 10 metros

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Fácil instalación

Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Temperatura de color ajustable

Pasa de una luz blanca y nítida para concentrarte a una luz amarilla cálida para relajarte.

Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

Cuatro escenas preajustadas

Disfruta de distintos ambientes con la comodidad de las escenas de iluminación preajustadas para cada ocasión.

El mando a distancia permite controlar con facilidad los ajustes de iluminación hasta a 10 metros

Apaga o enciende las luces o cambia el brillo y el color a una distancia de hasta 10 metros con este mando a distancia.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: marrón
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Tipo: Plafón
- EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 3,7 kg
- Altura: 9 cm
- Longitud: 55 cm
- Anchura: 55 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4300
- Color de la luz: 2700-6500
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: Regulación RF: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 32
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I



Fecha de emisión:
2023-12-06
Versión: 0.291

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com