

HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	73

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Värin tuloliitännät	Oranssi
Värin lähtöliitännät	Harmaa
Lähtöliitännän liitintyypit	Liitin
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,50 m

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-10...40 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SH

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Koko tuotenimi	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Full EOC	871150092802330
Paikallisen koodin kuvaus	4025838
Tilauskoodi	92802330

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HF-Matchbox Red

Tuotekoodi (12NC)	913700423466
Paikallinen koodi	4025838
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500928023

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500928030

Mittapiirros



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.