PHILIPS

Lighting

HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SOX, που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους συντήρησης

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,15 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.17 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	30 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	30

Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	10 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Περίβλημα	L 280x39x28

Έγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN60928, 60926
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CB

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006238330
Κωδικός παραγγελίας	06238330
Αρ. υλικού (12NC)	913700621466
Τοπικός κωδικός	EXC35
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500062383
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500062390

HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.