HID-EXC voor SOX lampen

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen. ontworpen om energie te besparen en om onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,15 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.17 A
Aanlooppiekstroom (max.)	30 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	30

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 280x39x28

Keurmerken en classificaties	
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006238330
Bestelcode	06238330
Materiaalnr. (12NC)	913700621466
Lokale code	EXC035S50
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500062383
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500062390

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-EXC voor SOX lampen

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.