PHILIPS

Lighting

# HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

## HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent je tenký a lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník, který umožňuje provádět výměny světelných zdrojů TL5 HE a HO stejné délky, a dosáhnout tak maximální logistické flexibility z hlediska designu svítidel a manipulaci s nimi. Předřadník HF-Performer Intelligent je díky své inteligentní funkčnosti při ovládání napájení založené na technologii Philips EII optimalizován pro maximální účinnost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se světelným zdrojem TL5 a TL5 Eco.

### Údaje o produktu

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupní napětí** | 220 až 240 V |
| **Frekvence sítě** | 50 to 60 Hz |
| **Vstupní frekvence** | 50 až 60 Hz |
| **Svodový proud (max.)** | 0,5 mA |
| **Šířka náběhového proudu** | 0,35 ms |
| **Špička náběhového proudu (max.)** | 31 A |
| **Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)** | 12 |

| Prodrátování | |
|---|---|
| **Vstupní svorky, typ konektoru** | Vložka |
| **Výstupní svorky, typ konektoru** | Vložka |

| Teplota okolí | |
|---|---|
| **Rozsah okolních teplot** | -25 °C až 50 °C |
| **Teplota životnosti pouzdra (jmen.)** | 75 °C |
| **Maximální teplota (max.)** | 75 °C |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Tělo** | L360x30x22 |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti vniknutí** | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| **Index energetické účinnosti** | A2 BAT |
| **Bezpečnostní standard** | IEC 61347-2-3 |
| **Norma pro ochranu životního prostředí** | ISO 14001 |
| **Certifikační značky** | Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV |

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V |
| **Celý název výrobku** | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V |
| **Full EOC** | 871150091502330 |
| **Objednací kód** | 91502330 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 913700624366 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |

# HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8711500915023 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 12 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8711500915030 |

## Rozměrové výkresy




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.