PHILIPS

Lighting

HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Xtreme-versiolla on 80 000 tunnin käyttöikä ja muilla versioilla on 50 000 tunnin käyttöikä.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Ottovirta (nim.)	1.53 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	4

Johdotus	
Liitintyyppi	Liitin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20…55 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Paikallisen koodin kuvaus	4008035
Tilauskoodi	84311800
Tuotekoodi (12NC)	913700639466
Paikallinen koodi	4008035
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500880888
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8727900843118

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.