

PHILIPS

Pradžios rinkinys
E27

„Hue“ baltos šviesos

Švelni balta šviesa

Paprastas nustatymas

Valdykite programėle arba
balsu*

Pridėtas duomenų šakotukas
„Hue“



8718696785218



Paprastas sumanus apšvietimas

Pradėkite naudoti išmaniąją apšvietimo sistemą, naudodami šį pradinį rinkinį, kuriame yra dvi išmaniosios lemputės, šviečiančios švelnia balta šviesa ir „Hue Bridge“. Tai visapusiškas komplektas įprastam namų apšvietimui ir visoms jo puikioms funkcijoms valdyti.

Neribotos galimybės

- Išmanusis apšvietimo valdymas išvykus iš namų
- Sugrįžkite į šviesa pripildytus namus
- Sukurkite namų aplinką, naudodami išmanųjį apšvietimą
- Valdykite apšvietimą balsu

Ypatybės

Valdykite apšvietimą išvykę iš namų



„Philips Hue“ programa suteikia galimybę valdyti apšvietimą, netgi kai nesate namuose. Išjunkite ir įjunkite apšvietimą nuotoliniu būdu, naudodami programą, kad namai būtų apšviesti taip, kaip to norite.

Sugrįžkite į namus su šviesa




Nustatykite „Philips Hue app“ taip, kad atpažintų, kai artinatės prie namų. Dar netgi neišlipus iš automobilio ar žengiant takeliu, Jūsų pasirinkti išmanieji šviestuvai įsijungs automatiškai.

Sukurkite namų aplinką



„Philips Hue app“ suplanuokite apšvietimą, kai esate išvykę. Išmanieji šviestuvai įsijungs Jūsų pasirinktu laiku, o kartais kelias minutes prieš nustatytą laiką arba po jo, kad tikrai būtų panašu, jog esate namuose.

Valdykite balsu



Prijungę prie „Hue Bridge“, apšvietimą galite susieti su „Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Assistant“ ir jį valdyti balsu. Paprastomis balso komandomis galėsite įjungti ir išjungti apšvietimą, pritemdyti arba paryškinti šviesas ir netgi nustatyti apšvietimo režimą.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 61x110

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: -10– 45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Svoris: 73
- Lemputės technologija: LED

Duomenų šakotuvus „Hue Bridge“

- Skersmuo: 88 mm
- Dažnio diapazonas: 2400–2483,5 MHz
- Aukštis: 26 mm
- Didžiausias priedų skaičius: 12
- Didžiausias lempučių skaičius: 50
- Maitinimo adapteris: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Energijos sąnaudos: 250mA max

Lemputė

- Spalvos temperatūra: 2700K
- Skersmuo: 61 mm
- Energijos efektyvumo etiketė: A+
- Cokolis: E27
- Lemputės formos indeksas: A60
- Aukštis: 110 mm
- Įvesties įtampa: 220V–240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Šviesos srautas: Šiltai balta šviesa
- Liumenų srautas: 806 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 9 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: >0.5
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: Taip
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 9 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie duomenų šakotuvo „Hue Bridge“

Dėžutės turinys

- Bridge: 1
- Eterneto tinklo kabelis: 1
- „Hue“ lemputės: 2
- Maitinimo adapteris: 1

Palaiko

- Suderinama su „HomeKit“: YES
- „iOS“: 7 or later
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 13 ir naujesnės versijos, „Android“ 8.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696785218
- Grynas svoris: 0,370 kg
- Grynas svoris: 0,630 kg
- Aukštis: 21,000 cm
- Ilgis: 8,200 cm
- Plotis: 21,000 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929001821601



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.597

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com