PHILIPS

Lighting

PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24

Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Liitintyyppi	Liitin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	85 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	Standard

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Koko tuotenimi	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Paikallisen koodin kuvaus	4008019
Tilauskoodi	77128200
Tuotekoodi (12NC)	913700656766
Paikallinen koodi	4008019
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881885
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900771282

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.