PHILIPS

Lighting

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniatyrstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,40 ms
Startströmstopp (max)	15 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	24

Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	85 °C
T-Case max. (max)	85 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Standard

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Fullständigt produktnamn	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Beskrivning av lokal kod	7981710
Beställningsnummer	77128200
Materialnummer (12NC)	913700656766
Lokal kod	7981710
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881885
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900771282

PrimaVision Mini for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.