

PHILIPS

Štartovacia súprava
E27

Hue White

Teplé biele svetlo

Hue Bridge je súčasťou balenia

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*



8718696785232



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Odštartujte svoj inteligentný systém osvetlenia pomocou štartovacej súpravy, ktorá obsahuje tri inteligentné žiarovky s jemným bielym svetlom, zariadenie Hue Bridge a spínač. Súprava obsahuje všetko, čo potrebujete na ovládanie osvetlenia domácnosti a všetkých jeho skvelých funkcií.

Neobmedzené možnosti

- Ovládanie inteligentného osvetlenia mimo domova
- Prídte do domácnosti plnej svetla
- Pomocou inteligentného osvetlenia vytvorte dojem, že ste doma
- Ovládanie osvetlenia hlasom
- Namontujte stmievací spínač na ľubovoľné miesto



Hlavné prvky

Ovládanie osvetlenia mimo domova



Aplikácia Philips Hue vám poskytuje úplnú kontrolu nad vašimi svetlami, aj keď nie ste doma. Vypnite a zapnite svetlá na diaľku iba pomocou aplikácie, aby ste zabezpečili, že váš domov je vždy osvetlený tak, ako chcete.

Príďte domov za svetla




Nastavte aplikáciu Philips Hue, aby rozpoznala, keď sa blížite domov. Inteligentné svetlá sa automaticky zapnú skôr, ako vykročíte z auta alebo vkročíte na chodník.

Vytvorte dojem, že ste doma



Pomocou aplikácie Philips Hue naplánujte svetelné programy a použite ich vždy, keď ste preč. Vaše inteligentné svetlá sa rozsvietia v čase, ktorý ste vybrali – a niekedy pár minút pred alebo po, aby ste skutočne napodobnili svoju prítomnosť v dome.

Ovládanie hlasom



Pri pripojení k zariadeniu Hue Bridge môžete spárovať svetlá so systémom Alexa, Apple HomeKit alebo Google Assistant a ovládať svoje svetlá pomocou hlasu. Jednoduché hlasové príkazy umožňujú zapnúť, vypnúť, stlmiť alebo rozjasniť svetlá a dokonca nastaviť svetelnú scénu.

Montáž na ľubovoľné miesto



Stmievací spínač Philips Hue funguje ako bežný nástenný spínač a stmievač – ale lepšie. Okrem montáže pomocou skrutiek alebo silnej lepiacej pásky môžete magnetický ovládač vybrať a kamkoľvek ho vziať so sebou.

Technické údaje

Rozmery žiarovky

- Rozmery (Š x V x H): 61x110

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: -10 °C – 45 °C

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Hmotnosť: 67
- Technológia žiarovky: LED

Bridge

- Frekvenčné pásmo: 2400–2483,5 MHz
- Výška: 26 mm
- Max. počet príslušenstva: 12
- Max. počet žiaroviek: 50
- Sieťový adaptér: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 250mA max

Žiarovka

- Teplota farieb: 2700K
- Priemer: 61 mm
- Označenie energetickej účinnosti: A+
- Prípojka: E27
- Faktor tvaru: A60
- Výška: 110 mm
- Vstupné napätie: 220V–240V
- Životnosť: 25 000 h
- Svetelný výkon: Teplé biele svetlo
- Svetelný tok v lúmenoch: 806 lm
- Max. prevádzkový výkon: 9 W
- Max. výkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
- Počet spínacích cyklov: 50 000
- Faktor účinnosti: >0,5
- Menovitá životnosť: 25 000 h
- Možnosť aktualizácie softvéru: áno
- Spustenie: Okamžitý výstup svetla 100 %
- Výkon vo wattoch: 9 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Komunikačný protokol: Bluetooth a Zigbee
- Hlboko stmievateľné: Nie
- Možnosť aktualizácie softvéru: Pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge

Spínač

- Batérie pribalené: 1 x CR2450
- Frekvenčné pásmo: 2400–2483,5 MHz
- Hodnotenie IP: 20
- Životnosť: 50.000 clicks
- Max. počet svetiel na spínač: 10, ak nie je pripojený k zariadeniu Hue Bridge
- Minimálna životnosť batérií: 3 rok (roky)
- Montážne možnosti: Voľne položený
- Špeciálne funkcie: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Hĺbka spínača: 11 mm
- Výška spínača: 92 mm
- Šírka spínača: 35 mm
- Hĺbka nástennej podložky: 14 mm
- Výška nástennej podložky: 115 mm
- Šírka nástennej podložky: 70 mm
- Hmotnosť vrátane nástennej podložky: 67 g
- Hmotnosť spínača: 37 g
- Svetelné rozhranie Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

Obsah balenia

- Bridge: 1
- Ethernetový sieťový kábel: 1
- Žiarovky hue: 3
- Stmievací spínač Hue: 1
- Sieťový adaptér: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s technológiou HomeKit: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- Aplikácia Philips Hue: IOS 13 a novší, Android 8.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696785232
- Netto hmotnosť: 0,554 kg
- Brutto hmotnosť: 0,763 kg
- Výška: 10,100 cm
- Dĺžka: 21,000 cm
- Šírka: 21,000 cm
- Materiál krytu (12NC): 929001821604



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.595

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com