PHILIPS

Lighting

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet SON-lampuille. Liitäntälaite auttaa säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	208-240-277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,7 mA
Syttymisvirran leveys	0,24 ms
Ottovirta (nim.)	0.39 A
Syttymisvirtapiikki (suurin)	28 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	11

Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m

Liitintyyppi	WAGO series 804

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	PROG

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	C1

Merkinnät ja luokitukset	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

Turvallisuusstandardi	IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lamppujen liitäntälaitteille ei ole standardia. Näiden standardien vaatimuksia käytetään, jos ne ovat relevantteja tuotteille.]
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä VDE-EMV-todistus ENEC-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V
Koko tuotenimi	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Full EOC	871829121222500
Paikallisen koodin kuvaus	4026150
Tilauskoodi	21222500
Tuotekoodi (12NC)	913700678666
Paikallinen koodi	4026150
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291212225
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291212232

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.