PHILIPS

Cápsula

LED

3,2 W (40 W)

G9

Blanco cálido

8718696815366

Un rayo de luz familiar con un diseño innovador

Cuando cambias a una cápsula LED de Philips, utilizas inmediatamente hasta un 90 % menos de energía sin sacrificar la emisión y la calidad de la luz.

Luz de alta calidad
- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente
- Luz en todas partes

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
- Perfecto para iluminación de jardín y decorativa
- De forma y tamaño similares a las cápsulas de halógeno

Elija una solución sostenible
- Reproducción de color intenso (CRI <gt/> 80) para disfrutar de colores vibrantes
- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Mejor para el bolsillo y el planeta

Destacados

Luz blanca cálida de tipo incandescente

Esta bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, que le ofrece una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para la iluminación en el hogar.

Luz en todas partes

Gracias a su forma innovadora pero de diseño vintage, este foco LED evita así la sombra que aparece normalmente en el borde del haz de la luz. ¿El resultado? Una luz blanca natural y cálida que abarca todo el espacio.

Perfecto para la iluminación decorativa

Cápsulas LED Philips de iluminación contemporánea, para usar en lámparas de acento y paisaje.

Reemplaza cápsulas de halógeno

Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un LED cápsula de iluminación contemporánea. El reemplazo sustentable perfecto de las cápsulas halógenas tradicionales.

Reproducción de color intenso (CRI<gt/>80)

El índice de reproducción cromática (CRI) se utiliza para describir el efecto de una fuente de luz en el aspecto de los colores. La luz exterior natural tiene un CRI de 100 y se utiliza como estándar de comparación para cualquier otra fuente de luz. El CRI de los focos LED de Philips es siempre superior a 80, cercano al valor del sol, por lo que reflejan los colores de manera realista y natural.

Vida útil promedio de 15,000 horas

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía

La tecnología LED le permite ahorrar hasta un 80 % de energía, en comparación con los focos estarndar. Es totalmente rentable y permite ahorrar dinero, año tras año. También ayuda a proteger el medio ambiente.

Especificaciones

Características
- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Cápsula no direccional
- Toma de corriente: G9
- Tecnología: LED

Dimensiones del foco
- Alto: 5,15 cm
- Peso: 0,012 kg
- Ancho: 1,7 cm

Duración
- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

Características de la luz
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características
- Corriente de la lámpara: 30 mA
- Eficacia: 125 lm/W

Información del empaque
- Familia de productos: Funcional

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios: 3,2 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++

Valores nominales
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Potencia asignada: 1.7 W

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 8718696815366
- Peso neto: 0,020 kg
- Peso bruto: 0,032 kg
- Alto: 14,600 cm
- Longitud: 3,000 cm
- Ancho: 9,000 cm
- Número de material (12NC): 929001902901

Fecha de publicación: 2023-11-08
Versión: 0.550

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.