

PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	25 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24

Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,5 m
Liitintyyppi	Liitin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	85 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Paikallisen koodin kuvaus	4008022
Tilauskoodi	67161900
Tuotekoodi (12NC)	913700696166
Paikallinen koodi	4008022
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291671619
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291671626

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.