

PHILIPS

Bóng đèn

LED

7W-65(65W GLS, 12W CFL)W

E27

Ánh sáng ban ngày mát mẻ



8718696820667



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

Những nét chính

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và

không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

Không chứa thủy ngân

Các thông số

Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,4 cm
- Khối lượng: 0,045 kg
- Chiều rộng: 5,8 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 8 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 8.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 7SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 660 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 60 mA
- Hiệu quả: 94 lm/W

Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: Chùm chính

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: >0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 7 W
- Công suất tương đương: 63 W

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 130 °
- Tuổi thọ định mức: 8.000 h
- Quang thông định mức: 660 lm
- Công suất định mức: 7 W

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696820667
- Trọng lượng thực: 0,050 kg
- Tổng trọng lượng: 0,064 kg
- Chiều cao: 9,800 cm
- Chiều dài: 5,700 cm
- Chiều rộng: 5,700 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001899607



Ngày phát hành:
2022-02-18
Phiên bản: 0.557

© 2022 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com