

HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrading	
Connectortype	Schroef

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Volledige productnaam	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674074300
Bestelcode	74074300
Materiaalnr. (12NC)	913700751726
Lokale code	BMH70K302ITS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696740743
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696740750

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.