PHILIPS

Lighting

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 Вт
Частота сети	50 Hz
Входная частота	50 Hz

Проводка	
Тип соединения	Винт

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Полное название продукта	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Полный код продукта	871869674096500
Код заказа	913700752626
Материал № (12NC)	913700752626
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696740965
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696740972

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 мм	113 мм	76 мм	65 мм	6,2 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.