

PHILIPS

Plafon

Funcional


CL505

White

Regulação RF



8718699680954



Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Crie sempre o ambiente certo. Basta um par de cliques no telecomando para a solução global de plafon LED Philips lhe dar a flexibilidade e a comodidade de escolher entre uma gama de definições de luz para cada momento.

Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch
- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Intensidade regulável
- 4 cenas predefinidas

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destques

Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa.

Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Intensidade regulável

Permite mudar o ambiente ao reduzir os níveis de brilho do LED, desde a luz branca brilhante a um brilho acolhedor, como as lâmpadas tradicionais.

4 cenas predefinidas

Desfrute de diferentes ambientes com a comodidade das cenas predefinidas para cada ocasião.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Tipo: Plafon

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,7 kg
- Altura: 8,5 cm
- Comprimento: 36,8 cm
- Largura: 36,8 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 368 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2800
- Cor da luz: 2700-6500
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação RF - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 23
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699680954
- Peso líquido: 0,7 kg
- Peso bruto: 1,12 kg
- Altura: 8,5 cm
- Comprimento: 41,5 cm
- Largura: 41,5 cm
- Número de material (12NC): 915005772801



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.515

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com