HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och enastående lösningen för lysrör. Dessa driftdon ingår i ett totalt belysningssystem med hög effektivitet som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller lokala energiregler som ni måste följa. Driftdonen HF-Selectalume II TL-D är ett perfekt alternativ för många olika användningsområden inom den kommersiella sektorn, både vid nybyggen och eftermontering. Utöver allmänt utanpåliggande montage lämpar de sig för kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler vattentät användning och många andra användningsområden. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x30x28

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB-certifiering TISI-märkning SIRIM-godkännande CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	872790090551900
Beskrivning av lokal kod	7981256
Beställningsnummer	90551900
Materialnummer (12NC)	913713032166
Lokal kod	7981256
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500999290
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900905519

Måttskiss



Product
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.