HF-Selectalume II TL-D -lampuille

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D on erittäin kustannustehokas, luotettava ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL-D-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin suojatty veden sisäänpääsyltä ja pölyltä. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	18 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä
Lähtöliitännän liitintyypit	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20…55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x30x28

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Energiatehokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus PSB-todistus TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CB-todistus CCC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Koko tuotenimi	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090553300
Paikallisen koodin kuvaus	4008103
Tilauskoodi	90553300
Tuotekoodi (12NC)	913713032466
Paikallinen koodi	4008103
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500999313
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900905533

Mittapiirros





Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.