HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	24 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28

Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	L360x30x22

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2 BAT
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Značka TISI Schválení SIRIM Certifikát CCC

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V
Celý název výrobku	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175844000
Objednací kód	75844000
Číslo materiálu (12NC)	913713042166

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291758440
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291758457

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.