PHILIPS

Lighting

HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	24 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28

Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744
Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	L360x30x22

HF-Selectalume II для ламп TL5

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат CCC Сертификат C-Tick Маркировка TISI Утверждение SIRIM Сертификат CCC

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V

Полное название продукта	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V
Полный код продукта	871829175844000
Код заказа	913713042166
Материал № (12NC)	913713042166
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291758440
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291758457

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 мм	22,0 мм	360,0 мм	350,0 мм	30,0 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.