

# PHILIPS

Plafonnier

Fonctionnel

CL200

White



8718699681036



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour vos yeux.

### Simple d'utilisation

- Installation facile

### Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

### Qualité supérieure

- Facile à nettoyer

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



# Points forts

## Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

## Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal/plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel
- Type: Plafonnier

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 6.8 cm
- Longueur: 22.5 cm
- Poids net: 0.25 kg
- Largeur: 22.5 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 225 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A+
- Puissance de l'ampoule incluse: 6
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699681036
- Poids net: 0.200 kg
- Poids brut: 0.390 kg
- Hauteur: 7.000 cm
- Longueur: 24.900 cm
- Largeur: 24.900 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 915005777601



Date de publication:  
2021-09-22  
Version: 0.403

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.