

PHILIPS

Plafonnier

Fonctionnel

Moire CL200

Blanc



8718699681036



Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips diffusent une lumière confortable pour vos yeux.

Effet lumineux

- Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

Simple d'utilisation

- Installation facile

Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

- Facile à nettoyer

Points forts

Optique entrelacée

Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue

uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rond

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonnier
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.2 kg
- Hauteur: 5 cm
- Longueur: 22 cm
- Largeur: 22 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 220 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Couleur de lumière: 2700
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699681036
- Poids net: 0.18 kg
- Poids brut: 0.35 kg
- Hauteur: 25.1 cm
- Longueur: 6.2 cm
- Largeur: 25.1 cm
- Code 12NC: 915005777601



Date de publication:
2024-02-03
Version: 0.286

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com