Standard Très bas voltage

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Lampe claire pour tensions 24V

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1.000 h
Nombre de cycles d'allumage	4.000
Durée de vie nominale (heures)	1.000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	580 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Nom de produit complet	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Code EOC	871150002293684
Code de commande	02293684
Code 12NC	920011020503
Code de commande local	CL40W24VE27
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500022936
Conditionnement par carton	120
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500348906

Standard Très bas voltage

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.