# Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção

## 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Casquilho** | G6.35 |
| **Posição de funcionamento** | S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo (BDH)] |
| **Vida útil até 50% de falhas (Nom.)** | 50 h |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|---|---|
| **Temperatura de cor correlacionada** | 3450 K |
| **Color rendering index (CRI)** | 100 |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|---|---|
| **Consumo de Energia** | 150 W |
| **Tensão (Nom.)** | 24 V |
| **Tensão (Nom.)** | 24 V |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---|
| **Material da lâmpada** | Quartzo UV aberto |

| Dados do produto | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |

# Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção

| | |
|---|---|
| **Nome do produto completo** | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| **Código do produto completo** | 871150040983650 |
| **Código de encomenda** | 40983650 |
| **N.º material (12NC)** | 923870520503 |
| **Numerador – Quantidade por embalagem** | 1 |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Produto/caixa** | 8711500409836 |
| **Numerador – Embalagens por caixa exterior** | 100 |
| **EAN/UPC - Caso** | 8711500423122 |

## Desenho dimensional




| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F | 11,5 mm | 31,5 mm | 32,25 mm | 32 mm | 1,05 mm | 1 mm | 0,95 mm | 50 mm |

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.